


# Osová sada EAMM-A-L27-40R

Číslo dílu: 8063445

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                  |
|------------------------------|--------------------------|
| Jmenovitá délka              | 27.1 mm                  |
| Montážní poloha              | libovoln.                |
| Max. otáčky                  | 10000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L           |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C           |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                 |
| Stupeň krytí                 | IP40                     |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C           |
| Moment setrvačnosti          | 0.355 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 2 Nm                     |
| Hmotnost výrobku             | 131 g                    |
| Kód rozhraní ovladače        | L27                      |
| Kód rozhraní motoru In       | 40R                      |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS         |