


Osová sada
EAMM-A-L27-42A
Číslo dílu: 8063447

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	26.1 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.355 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	1.2 Nm
Hmotnost výrobku	123 g
Kód rozhraní ovladače	L27
Kód rozhraní motoru In	42A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS