


Osová sada EAMM-A-L27-50GA

Číslo dílu: 8063454

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	26.6 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.45 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	2 Nm
Hmotnost výrobku	249 g
Kód rozhraní ovladače	L27
Kód rozhraní motoru In	50GA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS