


Osová sada EAMM-A-L48-55A

Číslo dílu: 8063471

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	37.3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	14.5 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	482 g
Kód rozhraní ovladače	L48
Kód rozhraní motoru In	55A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS