


# Osová sada EAMM-A-L62-120GC

Číslo dílu: 8063510

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| Jmenovitá délka              | 91.9 mm                |
| Montážní poloha              | libovoln.              |
| Max. otáčky                  | 5500 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| Stupeň krytí                 | IP40                   |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti          | 151 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 47 Nm                  |
| Hmotnost výrobku             | 1931 g                 |
| Kód rozhraní ovladače        | L62                    |
| Kód rozhraní motoru In       | 120GC                  |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS       |