

## Osová sada EAMM-A-L95-68GA

Číslo dílu: 8063524

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| Jmenovitá délka              | 73.4 mm                |
| Montážní poloha              | libovoln.              |
| Max. otáčky                  | 4500 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| Stupeň krytí                 | IP40                   |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti          | 374 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 93 Nm                  |
| Hmotnost výrobku             | 2809 g                 |
| Kód rozhraní ovladače        | L95                    |
| Kód rozhraní motoru In       | 68GA                   |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS       |