


Osová sada EAMM-A-L95-115GA

Číslo dílu: 8063527

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	113.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	374 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	192 Nm
Hmotnost výrobku	3245 g
Kód rozhraní ovladače	L95
Kód rozhraní motoru In	115GA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS