


Osová sada EAMM-A-L95-120GB

Číslo dílu: 8063530

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	75.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	374 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	150 Nm
Hmotnost výrobku	3201 g
Kód rozhraní ovladače	L95
Kód rozhraní motoru In	120GB
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS