


# Osová sada EAMM-A-L95-120GC

Číslo dílu: 8063531

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	95.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	374 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	192 Nm
Hmotnost výrobku	3608 g
Kód rozhraní ovladače	L95
Kód rozhraní motoru In	120GC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS