


Osová sada EAMM-A-M80-68GA

Číslo dílu: 8063566

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|------------------------|
| Jmenovitá délka | 26.5 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Max. otáčky | 5500 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 151 kg.mm ² |
| Přenositelný krouticí moment | 48 Nm |
| Hmotnost výrobku | 911 g |
| Kód rozhraní ovladače | M80 |
| Kód rozhraní motoru In | 68GA |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |