


Osová sada
EAMM-A-N80-90GA
Číslo dílu: 8063614

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	68.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	151 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	47 Nm
Hmotnost výrobku	1808 g
Kód rozhraní ovladače	N80
Kód rozhraní motoru In	90GA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS