

# Připojovací deska VABS-P12-S-M5-P3

Číslo dílu: 8068637

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	25 mm
Montážní poloha	libovoln.
Zvláštní vlastnosti	lze použít pro kyslík podle DIN EN 1797
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	0 bar...1.7 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	27 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3	28 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [5:3:1] netečné plyny kyslík
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný maximální velikost částic 5 µm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírně nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 70 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP00
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	55 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Připojení pneumatiky 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5
Připojení pneumatiky 5	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno