

Redukční spojka s vnitř. závit. NPFC-R-G1-G12-F

Číslo dílu: 8069225

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál závitového šroubení	mosaz, poniklováno
Velikost balení	10
Provozní tlak	-0.95 bar...50 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	145 g
Připojení pneumatiky 1	G1
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS