

# Pohonná jednotka s kulovým kohoutem VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3T-B2-PA40

Číslo dílu: 8070263

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce                             | 3cestný kulový kohout<br>Kyvné pohony                                                                                |
| Druh ovládání                          | pneumatick.                                                                                                          |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                                                                            |
| Způsob upevnění                        | montáž do vedení                                                                                                     |
| Připojení armatury                     | Rp1 1/4                                                                                                              |
| Indikace spínací polohy                | směr drážky = směr průtoku                                                                                           |
| Jmenovitá světlost DN                  | 32                                                                                                                   |
| Provozní tlak                          | 5.5 bar...8 bar                                                                                                      |
| Jmenovitý tlak armatury PN             | 25                                                                                                                   |
| Médium                                 | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>netečné plyny<br>voda - žádná vodní pára<br>neutrální kapaliny       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                        |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | bod tání min. 10 °C pod okolní teplotou a teplotou média<br>mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Teplota média                          | -20 °C...130 °C                                                                                                      |
| Okolní teplota                         | -20 °C...80 °C                                                                                                       |
| Průtok Kv, typ T, rohový               | 121 m³/h                                                                                                             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                                                                     |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                                                                                   |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno                                                                                                   |
| Číslo materiálu tělesa                 | CW617N                                                                                                               |
| Materiál těsnění                       | HNBR<br>PTFE                                                                                                         |
| Materiál koule                         | mosaz, chromováno                                                                                                    |
| Číslo materiálu koule                  | CW614N                                                                                                               |
| Materiál hřídele                       | mosaz                                                                                                                |
| Míslo materiálu hřídele                | CW614N                                                                                                               |
| Hmotnost výrobku                       | 4841 g                                                                                                               |

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |