



## Technické údaje

| Parametr                           | Hodnota                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba linearity                    | $\pm 2$ % FS, 5 - 70 % požad. hodnoty<br>Typ. $\pm 3$ % FS, 70 - 95 % požad. hodnoty vzhledem k ideální charakteristice |
| Hystereze                          | 1,5 %, 5 - 70 % požad. hodnoty<br>typ. 3 %, 70 - 95 % požad. hodnoty                                                    |
| Reakční citlivost                  | 1,5 % rozsahu (FS)                                                                                                      |
| Celková přesnost                   | typ. 3 % FS                                                                                                             |
| Opakovatelná přesnost v $\pm$ % FS | 1,5 % FS                                                                                                                |