

Ovládací jednotka CDSB-A1

Číslo dílu: 8070984

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. délka vedení	3 m
Paměť pro uživatele	3 GB
Zobrazení	barevný TFT
Vlastnost zobrazení	dotyková obrazovka
Velikost zobrazení	1,77"
Rozsah provozního napětí, DC	4.5 V...5.5 V
Rozlišení displeje	128x160 pixelů
Certifikát	RCM Mark
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 95 % při 60 °C bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	36.6 g
Rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0 typ B mini
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA6, vyztužený
Oblast použití	pouze s CMMT, CPX-E-CEC
Rozměry Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm