



Přidržná brzda DACS-25-A-R3-S

Číslo dílu: 8072776

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Způsob brzdění a směr působení	na obou stranách upnutí pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Bezpečnostní funkce	udržení a zastavení pohybu
Úroveň vlastností (PL)	Zastavení, držení, blokování pohybu / kategorie 1, výkonnostní úroveň c
Provozní tlak	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Max. přípustný zkušební tlak	8 bar
Min. uvolňovací tlak	3.8 bar
Příliš přilnavý kulatý materiál	25 mm
Certifikát	TÜV
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje a zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Úřad, který vydal certifikát	TÜV CA 697
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Statická přidržná síla	8200 N
Hmotnost výrobku	12832 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem s příslušenstvím
Připojení pro uvolnění brzdy	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)

Parametr	Hodnota
Materiál pružiny	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	ocel
Materiál svěrných čelistí	nástrojová ocel
Materiál pístu	ocel