

**Přísavka**  
**OGVM-30X95-SV-N-G14F**  
Číslo dílu: 8073854

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                              | Hodnota                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní přísavky                            | 3 mm                                                        |
| Min. poloměr výrobku                                  | 40 mm                                                       |
| Jmenovitá světlost                                    | 6 mm                                                        |
| Velikost přísavky                                     | 30x95 mm                                                    |
| Objem přísavky                                        | 9.6 cm <sup>3</sup>                                         |
| Poloha připojení                                      | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                                       | libovoln.                                                   |
| Tvar přísavky                                         | ovál. ploch.                                                |
| Provozní tlak                                         | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak                               | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Provozní médium                                       | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Třída odolnosti korozi KBK                            | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                          | VDMA24364-A1-L                                              |
| Okolní teplota                                        | -20 °C...80 °C                                              |
| PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku         | 146 N                                                       |
| Příčná síla vertikální při jmenovitém provozním tlaku | 114 N                                                       |
| Hmotnost výrobku                                      | 44 g                                                        |
| Způsob upevnění                                       | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                            | vnitřní závit G1/4                                          |
| Barva                                                 | černá                                                       |
| Tvrdost Shore                                         | 60 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                              | tvárná slitina hliníku                                      |
| Upozornění k materiálu                                | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                                     | NBR                                                         |