


Přísavka
OGVM-30X65-AV-N-G14F
Číslo dílu: 8073865

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	7 mm
Min. poloměr výrobku	15 mm
Jmenovitá světlost	6 mm
Velikost přísavky	30x65 mm
Objem přísavky	11,5 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	oválný měch 1,5-násobný
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-60 kPa -0.6 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:...]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	66 N
Příčná síla vertikální při jmenovitém provozním tlaku	104 N
Hmotnost výrobku	48 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	vnitřní závit G1/4
Barva	černá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR