

Tlumič nárazu DYEF-G8-M5-Y1

Číslo dílu: 8073903

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M5
Zdvih	1.5 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/desky bez kovového dorazu na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	0.8 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Délka tlumení	1.5 mm
Max. utahovací moment	0.8 Nm
Max. absorpce energie na zdvih	0.05 J
Hmotnost výrobku	8.4 g
Způsob upevnění	se závitovou dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	silně legovaná ocel