


Adaptační sada EHAM-E20-40-E8-35

Číslo dílu: 8081015

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	24 g
Kód rozhraní, základ	E20
Kód rozhraní, struktura	8E
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptační desky	tvárná slitina hliníku