

Manometr PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Číslo dílu: 8081401

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...16 bar
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	63
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	1,6
Stupeň krytí	IP65
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	-40 °C...200 °C
Okolní teplota	-40 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	G1/4
Materiály ve styku s médiem	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál závitového čepu	silně legovaná nerezová ocel
Materiál tělesa	ABS silně legovaná nerezová ocel
Materiál průhledového skla	PC

Parametr	Hodnota
Barva tělesa	stříbrná
Hmotnost výrobku	160 g
Stupnice	dvojitá stupnice bar (vnější) psi (uvnitř)