

**Sada krytu  
VAVC-F12-SCC-20-TP**  
Číslo dílu: 8084036

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                 | Hodnota                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost DN    | 20                                                                                                                                                                         |
| Ochrana proti výbuchu    | zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX)                                                                                                         |
| Shoda s LABS             | VDMA24364-zóna III                                                                                                                                                         |
| Médium                   | pára<br>hydraulický olej na bázi minerálního oleje<br>netečné plyny<br>minerální olej<br>voda<br>filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm<br>neutrální kapaliny |
| Upozornění k médiu       | Plynná média jsou přípustná pouze při náběhovém proudění nad sedlem ventilu.                                                                                               |
| Teplota média            | -30 °C...200 °C                                                                                                                                                            |
| Okolní teplota           | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                               |
| Skladovací teplota       | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                             |
| Montážní poloha          | libovoln.                                                                                                                                                                  |
| Hmotnost výrobku         | 363 g                                                                                                                                                                      |
| Upozornění k materiálu   | v souladu s RoHS                                                                                                                                                           |
| Materiál víka            | silně legovaná ocel, nerezová                                                                                                                                              |
| Materiál těsnění vřetena | PTFE                                                                                                                                                                       |
| Materiál těsnění sedla   | PTFE, modifikováno                                                                                                                                                         |