


Regulátor tlaku VRPA-C-Q4-E

Číslo dílu: 8086000

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Připojení pneumatiky 1	QS-4
Pneumatické připojení 2	QS-4
Způsob upevnění	s průchozí dírou
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	80 l/min
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	PBT
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážní poloha	libovoln.
Druh ovládání	ruční
Nastavovací prvek	otočná hlavice s aretací
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
Rozsah regulace tlaku	1 bar...8 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	14.5 psi...116 psi
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Hmotnost výrobku	19 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál statických těsnění	NBR