

Regulátor tlaku VRPA-LM-N14-T14

Číslo dílu: 8086016

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
Pneumatické připojení 2	QS-1/4
Způsob upevnění	lze našroubovat
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	110 l/min
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	PBT
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážní poloha	libovoln.
Druh ovládání	ruční
Druh těsnění na závitovém čepu	Potah
Nastavovací prvek	otočná hlavice s aretací
Možnost kyvu	360 deg / trvalé kývání není přípustné
Indikace tlaku	manometrem
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
Rozsah regulace tlaku	1 bar...8 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	14.5 psi...116 psi
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Hmotnost výrobku	50 g
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění závitu	PTFE
Materiál statických těsnění	NBR