

Sada pro balancér YHBP-

Číslo dílu: 8087218

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zdvíhu	100 mm...1990 mm
Průměr válce	50 mm...200 mm
Dostupné kinematiky	Zvedací sloupek Paralelní kinematika
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Provozní tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Maximální rychlost pohybu	1 m/s
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Doba sepnutí	100%
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Zbytkové zvlnění	5 %
Příkon při nezatížených výstupech	2 A
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	IP20 pro bezpečnostní spínací zařízení PNOZ IP20 pro řídicí systém CMCB-...-C IP20 pro řízení CECC-D IP54 pro řídicí systém CMCB-...-CC v namontovaném stavu
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Zatížení hmotností	25 kg...999 kg
Převodový poměr kinematiky	1:5 pro zvedací sloupky 1:1 - 1:5 pro paralelní kinematiky
Hmotnost výrobku	4.8 kg...60.5 kg
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS