

Manometr PAGN-26-10-G18S

Číslo dílu: 8088985

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...10 bar
Jmenovitá velikost manometru	26
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	4
Stupeň krytí	IP43
Skladovací teplota	-5 °C...50 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	G1/8, s těsnicím kroužkem
Materiály ve styku s médiem	ABS mosaz
Materiál závitového čepu	ABS
Materiál tělesa	ABS
Materiál průhledového skla	PS
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	8 g

Parametr	Hodnota
Stupnice	dvojitá stupnice bar (vnější) psi (uvnitř)