

Omezení zdvihu VAVA-F12-H-H1

Číslo dílu: 8089993

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	omezení zdvihu při rozevření
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k použití	Při použití s ventilem se šikmým sedlem VZXA zaniká certifikace SIL pro celý výrobek.
Stupeň krytí	IP6X
Okolní teplota	-50 °C...100 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	253 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	EPDM
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Materiál tlumiče nárazu	silně legovaná ocel
Materiál spojky	silně legovaná nerezová ocel