


Zarážkový válec DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2

Číslo dílu: 8090412

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	30 mm
Průměr pístu	50 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách Nastavitelný tlumič nárazu, vpředu
Montážní poloha	svisle
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Pístnice s páčkou
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Snímání polohy lámací páky	pro indukční čidla
Pojištění proti pootočení / vedení	vodicí tyč
Provozní tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Délka tlumení	15 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici	3000 N
Hmotnost výrobku	1900 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tlakový odlitek z hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kladky	ocel