

Brzdňý odpor CACR-KL2-100-W1800

Číslo dílu: 8091545

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	600
Montážní poloha	volné proudění svisle
Impulzní energie brzdňého odporu při 380 V	10800 Ws
Impulzní energie brzdňého odporu při 780 V	10800 Ws
Výkon při 35% ED a 20°C	1800 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu	720 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 380 V	720 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 780 V	720 W
Hodnota odporu	100 Ω
Certifikát	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	3400 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS