

# Paralelní sada EAMM-U-45-V32-40R-63

Číslo dílu: 8091631

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Velikost                     | 45                      |
| Vzdálenost středů            | 63 mm                   |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Převodový poměr              | 1:1                     |
| Max. otáčky                  | 3600 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-zóna III      |
| Skladovací teplota           | -20 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP40                    |
| Okolní teplota               | 0 °C...50 °C            |
| Moment setrvačnosti          | 4.35 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment při chodu naprázdno   | 0.05 Nm                 |
| Přenositelný krouticí moment | 1 Nm                    |
| Hmotnost výrobku             | 262 g                   |
| Kód rozhraní ovladače        | V32                     |
| Kód rozhraní motoru In       | 40R                     |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |