

Indikace polohy SAMH-F12-MK

Číslo dílu: 8092711

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	bez čidel
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Upozornění k použití	Při použití s ventilem se šikmým sedlem VZXA zaniká certifikace SIL pro celý výrobek.
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	118 g
Materiál těsnění	EPDM
Materiál tělesa	hliník zesílený PA
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III