

Paralelní sada
EAMM-U-45-V25-38AA-63
Číslo dílu: 8093197

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	45
Vzdálenost středů	63 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	3600 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Moment setrvačnosti	4.35 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.05 Nm
Přenositelný krouticí moment	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	264 g
Kód rozhraní ovladače	V25
Kód rozhraní motoru In	38AA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS