


# Připojovací deska VMPA-FB-AP-1-P5

Číslo dílu: 8093454

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                                |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Šířka                        | 42 mm                                  |
| Délka                        | 107.3 mm                               |
| Rozteč                       | 41 mm                                  |
| Max. počet pozic pro ventily | 4                                      |
| Provozní tlak                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Řídicí tlak, MPa             | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| Řídicí tlak                  | 3 bar...8 bar                          |
| Třída odolnosti korozi KBK   | 0 - žádné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-zóna III                     |
| Skladovací teplota           | -20 °C...60 °C                         |
| Okolní teplota               | -5 °C...50 °C                          |
| Hmotnost výrobku             | 155 g                                  |
| Připojení pneumatiky 1       | G1/4                                   |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS                       |
| Materiál připojovací desky   | tlakový odlitek z hliníku              |