


Osová sada EAMM-A-V25-40RA

Číslo dílu: 8094100

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	39 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.19 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	94 g
Kód rozhraní ovladače	V25
Kód rozhraní motoru In	40RA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS