

Síťový filtr CAMF-C6-F-C42-11A

Číslo dílu: 8096894

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odolnost zkratu	ne
Proudová zatížitelnost při 40 °C	42 A
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...520 V
Frekvence sítě	0 Hz...60 Hz
Izolační napětí	2650 V
Rozměry Š x D x V	50 mm x 295 mm x 85 mm
Certifikát	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...100 °C
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-25 °C...100 °C
Hmotnost výrobku	1400 g
Způsob upevnění	montážní deska, přišroubovaná
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Montážní poloha	vodorovn.
Elektrické připojení 1, funkce	napájení
Elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 1, připojovací technika	šroubovací svorka
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	3
Elektrické připojení 1, průřez vodiče	10 mm²...16 mm²
Elektrické připojení 2, funkce	napájení
Elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	3
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	3
Elektrické připojení 2, průřez vodiče	10 mm²...16 mm²