

# Adaptér NEFM-REG6-K-0.5-R3G8

Číslo dílu: 8097197

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost výrobku                              | 56 g                                                                |
| Elektrické připojení 1, funkce                | strana koncových zařízení                                           |
| Elektrické připojení 1, konstrukce            | hranat.                                                             |
| Elektrické připojení 1, druh připojení        | zásuvka                                                             |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu         | přím.                                                               |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika  | připojovací obrazec RE                                              |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů     | 6                                                                   |
| Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče  | 6                                                                   |
| Elektrické připojení 2, funkce                | strana řízení                                                       |
| Elektrické připojení 2, konstrukční provedení | hrnatý                                                              |
| Elektrické připojení 2, druh připojení        | konektor                                                            |
| Elektrické připojení 2, výstup kabelu         | přímé                                                               |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika  | RJ45                                                                |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil        | 8                                                                   |
| Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily    | 6                                                                   |
| Rozsah provozního napětí, DC                  | 0 V...30 V                                                          |
| Rozsah napájecího napětí AC                   | 0 V...30 V                                                          |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C              | 1.6 A                                                               |
| Odolnost nárazům napětí                       | 2 kV                                                                |
| Stínění                                       | ano                                                                 |
| Délka kabelu                                  | 0.5 m                                                               |
| Vlastnosti kabelu                             | standard                                                            |
| Podmínky testu kabelů                         | zkušební podmínky na vyžádání                                       |
| Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu           | 68 mm                                                               |
| Průměr kabelu                                 | 6.8 mm                                                              |
| Konstrukce kabelu                             | 4 x (2 x 0,081 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,205 mm <sup>2</sup> ) |

| Parametr                             | Hodnota                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý průřez vodičem             | 0.081 mm <sup>2</sup><br>0.205 mm <sup>2</sup><br>AWG24<br>AWG28 |
| Stupeň krytí                         | IP20                                                             |
| Upozornění ke stupni krytí           | v namontovaném stavu                                             |
| Okolní teplota                       | -40 °C...80 °C                                                   |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU-RoHS                                           |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS                                           |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-zóna III                                               |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                                 |
| Třída znečištění                     | 3                                                                |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                              |
| Materiál pláště kabelu               | PVC                                                              |
| Barva pláště kabelu                  | černá                                                            |
| Materiál tělesa                      | PVC                                                              |
| Barva tělesa                         | šedá                                                             |
| Materiál izolační dutinky            | PVC                                                              |