

Membrána pro chapadlo s tvarovým úchopem DHAS-GA-B22-S

Číslo dílu: 8097634

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provedení membrány pro tvarový úchop	Standardní
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-40 °C...180 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	189 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	158 N
Hmotnost výrobku	18 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	VMQ (silikon)