

Připojovací deska VABS-P16-10S-M5

Číslo dílu: 8097804

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	26 mm
Montážní poloha	libovoln.
Zvláštní vlastnosti	lze použít pro kyslík podle DIN EN 1797
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	0 bar...7 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:3:4] netečné plyny vzduch kyslík dusík
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný maximální velikost částic 5 µm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 60 % bez kondenzace
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s vnitřním závitem
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	Tvárný legovaný hliník,