

# Upínací dutinka EAMH-145-22-C34-P

Číslo dílu: 8098589

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	145
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	35.1 kg.mm <sup>2</sup>
Hmotnost výrobku	252 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS