

# Škrticí deska VABF-B14-F1B1P1-FF14

Číslo dílu: 8098885

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	1.5 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	215.5 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení 2	příruba 1/4 s přípojovacím obrazcem podle NAMUR
Pneumatické připojení 4	příruba 1/4 s přípojovacím obrazcem podle NAMUR
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa regulátoru	tvárný slitina hliníku