


Válec se dvěma písty DGTZ-GF-20-10-P-A

Číslo dílu: 8100607

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm
Seřiditelný rozsah koncových poloh/délka	10 mm
Průměr pístu	20 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přiblížovací čidlo
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 5 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.2 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	16.5 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	283 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	376 N
Pohybující se hmotnost	411 g
Hmotnost výrobku	411 g
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová