

Indikace polohy SAMH-F12-MK-A2

Číslo dílu: 8101084

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	2 přibližovací čidla s ochranou Ex a vysokou stupněm krytí IP
Ochrana proti výbuchu	zóna 2 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Upozornění k použití	Při použití s ventilem se šikmým sedlem VZXA zaniká certifikace SIL pro celý výrobek.
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	151 g
Materiál těsnění	EPDM
Materiál tělesa	hliník zesílený PA
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III