

Šroubení NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Číslo dílu: 8104287

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Konstrukce	upevnění hadice svorkou
Tvar	přímý tvar
Velikost	ø 8 mm
Fluidní připojení	UNF1/4-28
Fluidní připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 3,2 mm (1/8")
Médium	Kapalná média Plynná média
Upozornění k médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Princip těsnění	tvrdé
Montážní poloha	libovoln.
Jmenovitý utahovací moment	15 N.cm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 15 %
Hmotnost výrobku	0.44 g
Materiály ve styku s médiem	PP
Materiál závitového čepu	zesílený PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k použití	viz poznámku k aplikaci (k dispozici na portálu podpory festo.com)