

# Sada dávkovacích jehel VAVN-N-A1.6-06-30-V1-P10

Číslo dílu: 8104290

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost balení                                          | 10                                                                                              |
| Vnější průměr dávkovací jehly                            | 1.6 mm                                                                                          |
| Délka dávkovací jehly                                    | 30 mm                                                                                           |
| Jmenovitá světlost dávkovací jehly                       | 0.6 mm                                                                                          |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                                             |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-zóna III                                                                              |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířené informace o materiálu                                                             |
| Fluidní připojení                                        | připojení svorkovnicí                                                                           |
| Médium                                                   | Kapalná média<br>Plynná média                                                                   |
| Upozornění k médium                                      | Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médii<br>maximální velikost částičky 5 µm |
| Provozní tlak                                            | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 bar...4 bar                                                                |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 4.76 l/min                                                                                      |
| Upozornění k normálnímu jmenovitému průtoku              | při poklesu tlaku 1 -> 0 barů (plynné médium)                                                   |
| Průtok Kv                                                | 0.01 m³/h                                                                                       |
| Upozornění k průtoku Kv                                  | pro médium vodu                                                                                 |
| Teplota média                                            | 5 °C...60 °C                                                                                    |
| Okolní teplota                                           | 5 °C...60 °C                                                                                    |
| Skladovací teplota                                       | -20 °C...70 °C                                                                                  |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                                                       |
| Hmotnost výrobku                                         | 4.1 g                                                                                           |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                                                |
| Materiál dávkovací jehly                                 | silně legovaná nerezová ocel                                                                    |
| Číslo materiálu dávkovací jehly                          | 1.4404                                                                                          |
| Materiály ve styku s médiem                              | silně legovaná ocel, nerezová                                                                   |