

Sada dávkovacích jehel VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10

Číslo dílu: 8104293

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Vnější průměr dávkovací jehly	1.6 mm
Délka dávkovací jehly	60 mm
Jmenovitá světlost dávkovací jehly	1.2 mm
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Fluidní připojení	připojení svorkovnicí
Médium	Kapalná média Plynná média
Upozornění k médium	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médii maximální velikost částičky 5 µm
Provozní tlak	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	18.15 l/min
Upozornění k normálnímu jmenovitému průtoku	při poklesu tlaku 1 -> 0 barů (plynné médium)
Průtok Kv	0.034 m³/h
Upozornění k průtoku Kv	pro médium vodu
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	4.2 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dávkovací jehly	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu dávkovací jehly	1.4404
Materiály ve styku s médiem	silně legovaná ocel, nerezová