

Sada dávkovacích jehel VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10

Číslo dílu: 8104295

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Vnější průměr dávkovací jehly	1.6 mm
Délka dávkovací jehly	30 mm
Jmenovitá světlost dávkovací jehly	0.3 mm
Provedení dávkovací jehly	se zkosenou hranou se zúžením
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Fluidní připojení	připojení svorkovnicí
Médium	Kapalná média Plynná média
Upozornění k médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médií maximální velikost částičky 5 µm
Provozní tlak	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1.37 l/min
Upozornění k normálnímu jmenovitému průtoku	při poklesu tlaku 1 -> 0 barů (plynné médium)
Průtok Kv	0.003 m³/h
Upozornění k průtoku Kv	pro médium vodu
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	3.9 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dávkovací jehly	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu dávkovací jehly	1.4404
Materiály ve styku s médiem	silně legovaná ocel, nerezová