

Elektromagnetické cívky VACN-N-R3-1

Číslo dílu: 8104526

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 20401
Indikace stavu signálu	LED
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	F
Třída izolace lakovaného vodiče	H
Hodnoty cívek	24 V DC: 2,7 W
Třída znečištění	3
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	100 g
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	plast
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
Materiál vinutí	měď