


Řídicí deska DADG-FM-F9-VDE2

Číslo dílu: 8104802

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Jmenovitý provozní tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	bod tání min. 10 °C pod okolní teplotou a teplotou média mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	1340 g
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	EPDM NBR
Materiál závitových kolíků	silně legovaná nerezová ocel
Materiál desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel