


Zásuvka NECV-C1W3L-P-P13

Číslo dílu: 8105012

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 175301-803
Dodatečné funkce	ochranné zapojení
Četnost připojování	50
Výstup kabelu	úhlový
Upozornění k výstupu kabelu	lze přetočit o 180°
Hmotnost výrobku	11.6 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175301-803
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	20.4 V...27.6 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah napájecího napětí AC	20.4 V...27.6 V
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Kabelové šroubení	M12x1,25
Průměr kabelu	4 mm...6 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.5 mm²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	PC
Barva tělesa	průsvitná
Materiál aretace šroubu	Poniklovaná ocel
Materiál těsnění	HNBR
Materiál nástrčných kontaktů	Pocínovaná mosaz